

Технічна карта
01.09.14

CONWISOL® SL-2
(КОНВІСОЛЬ СЛ-2)
ПЛАСТИФІКУЮЧА ДОБАВКА ІІ ГРУПИ
Відповідає ДСТУ Б В.2.7-171:2008

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Conwisol SL-2 застосовується як пластифікатор з метою зменшення кількості води замісу, або для підвищення рухомості бетонної суміші. Добавку рекомендовано використовувати в бетонах класу В25 і вище, для монолітного бетонування, залізобетонних виробів та напружених бетонів.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сировина	сульфонати лігніну, меламіну
Форма	рідина
Колір	темно-коричневий
Густина	1,10±0,02 г/см ³
рН	5,0
Вміст сполук хлору	≤ 0,1% від маси

ПРИНЦИП ДІЇ

Механізм дії **Conwisol SL-2** пов'язаний з адсорбцією полярних молекул на поверхні цементних часток що призводять до їх електростатичного відштовхування, знижуючи при цьому в'язкість системи.

ВЛАСТИВОСТІ

Добавка дозволяє зменшити кількість води зачнення на 10-15% при постійній консистенції бетонної суміші. **Conwisol SL-2** покращує укладання бетонної суміші при постійному В/Ц.

ДОЗУВАННЯ

Дозування залежить від вимог до бетонної суміші і знаходиться в межах 0,2–1,8% від маси цементу, що використовується для приготування бетону.

ПРИГОТУВАННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ

Conwisol SL-2 слід вводити до свіжої бетонної суміші безпосередньо з водою замісу. Дозволяється вводити добавку в приготовану суміш або повторне дозування на будівельному майданчику. При цьому необхідно забезпечити достатній час для перемішування бетонної суміші. Забороняється введення добавки в сухі компоненти.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Матеріал є безпечним при зберіганні та транспортуванні. При застосуванні дотримуватись загальних правил безпеки та гігієни а також правил безпеки згідно з позначеннями на упаковці. У випадку попадання матеріалу на шкіру, промити забруднене місце водою. Матеріал нетоксичний.

ФОРМА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Conwisol SI-2 постачається у ємностях по 1000 і 200 кг. Вага нетто.

В оригінальній закритій упаковці, в сухому приміщенні при температурі від 0 до +30 °С матеріал може зберігатися щонайменше 12 місяців.

УВАГА

Правильне і ефективне застосування матеріалу не підлягає нашому контролю, тому гарантія розповсюджується тільки на якість матеріалів в межах наших умов продажу і постачання, не включаючи їх успішного використання. Ця інструкція анулює всі попередні, раніше представлені технічні дані цього виробу.

Ми зберігаємо за собою право вносити в дану інструкцію зміни пов'язані з технічним прогресом. Інформація, яка подається нашими працівниками та виходить за межі цієї інструкції, вимагає письмового підтвердження.